

双耳环安装件
SUA-40-R3
订货号: 176887

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
派生型	高耐腐蚀等级
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	195 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	精制铝合金 带防护涂层
螺栓材料	高合金不锈钢
套管材料	弹簧钢
轴承材料	聚合物
螺钉材料	高合金不锈钢
锁的材料	高合金不锈钢
轴材料	高合金不锈钢