

# 脚架安装件 CRHNC-40

订货号: 176938

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 规格                  | 40   |
| 基于标准                | ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 适用于锂离子电池生产          | 不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈   |
| 环境温度                | -40 °C...150 °C  |
| 产品重量                | 188 g  |
| 材料说明                | RoHS 合规  |
| 安装件材料               | 高合金不锈钢   |
| 螺钉材料                | 高合金不锈钢   |