

# 多针插口分配器 MPV-E/A12-M8

订货号: 177670

FESTO



## 数据表

特性	值
安装方式	带通孔 通过 H 型导轨 要么:
产品重量	120 g
电气连接系统 I/O	M8 3 针
工作电压范围 DC	10 V...30 V
每个插入位置的最大电流	1 A
允许的电流负载	4 A
防护等级	IP65 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型 PA6
插座材料	黄铜