


带电缆插座
KMPV-SUB-D-15-10
订货号: 177674

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	DIN 41652
电缆标识	带附件
连接频率	50
产品重量	400 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	15
电气接口 1, 使用的接口/线芯	15
电气接口 1, 安装类型	2x 螺丝 M3
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	15
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	15
工作电压范围 DC	30 V
标称工作电压 DC	24 V
允许的电流负载	2.8 A
抗电涌性	1 kV
电缆长度	10 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	82 mm
电缆直径	8.2 mm
电缆直径公差	± 0.2 mm
电缆结构	15 x 0.25 mm ²
标称导线横截面积	0.25 mm ²
线端	直截切断
防护等级	IP65

特性	值
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
密封件材料	CR
电触头材料	铜合金 青铜