


连接电缆
KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
订货号: 177676

FESTO



数据表

特性	值
开关位置指示器	LED
安装方式	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	18 g
电气接口	2 针/3 针 直角式插座/直列式插头 方形结构/M8x1
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	1 A
保护导线接口	不可用
电缆长度	0.5 m
电缆特征	标准
电缆直径	3.4 mm
电缆结构	2 x 0.25 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
外壳材料	PA
密封件材料	TPE-O
电触头材料	青铜
螺纹套筒材料	镀镍黄铜