

L 型快插接头

CQL-22

订货号: 177694

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 公称通径 | 19.2 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 包规格 | 1 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...7 bar |
| 取决于温度的工作压力 | -0.95 bar...15 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -25 °C...70 °C |
| 产品重量 | 46 g |
| 气接口, 气口 1 | 用于硬管/气管外径 22 mm |
| 气接口, 气口 2 | 适用于管道/气管外径 22 mm |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | POM |
| 释放环材料 | POM |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |