

快插接头
CQ-1/2-22H
订货号: 177710

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	12.15 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...7 bar
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...15 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-25 °C...70 °C
标称扭矩	2.5 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
产品重量	18 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/2
气接口, 气口 2	插入式轴套 CQ-22
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	POM
释放环材料	POM