

液体分离器  
CQA-22

订货号: 177716

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 公称通径                | 12 mm                            |
| 安装位置                | 可选                               |
| 包规格                 | 1                                |
| 结构特点                | 推挽原理                             |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...7 bar                |
| 取决于温度的工作压力          | -0.95 bar...15 bar               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                 |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                          |
| 介质温度                | -25 °C...75 °C                   |
| 环境温度                | -25 °C...70 °C                   |
| 产品重量                | 76 g                             |
| 气接口, 气口 1           | 用于硬管/气管外径 22 mm                  |
| 气接口, 气口 2           | 适用于管道/气管外径 22 mm                 |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 外壳材料                | POM                              |
| 释放环材料               | POM                              |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                           |