

塑料硬管

PQ-PA-15X1,5X3000

订货号: 177729

FESTO



数据表

特性	值
外径	15 mm
内径	12 mm
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...15 bar
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-25 °C...75 °C
环境温度	-25 °C...75 °C
产品重量（取决于长度）	0.065 kg/m
颜色	黑色
气管材料	PA