

# 塑料气管

## PUN-8X1,25-RT

订货号: 178412

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	8 mm
流量相关弯曲半径	37 mm
内径	5.7 mm
最小弯曲半径	24 mm
使用说明	基于 TPE-U 酯 只有塑料软管的护套不含磷酸酯时，才能在敷设时接触电缆。如果不是这种情况，会导致塑料软管损坏。
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.7 Mpa -13.775 psi...101.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...7 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0527 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:]
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.0302 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 8 mm 的气管 用于倒钩接头内径 6 mm，带联接螺母 用于内径 6 mm 的倒钩接头
颜色	红色
肖氏硬度	D 52 +/- 3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)