

# 夹紧装置 KP-20-2000

订货号: 178459

FESTO



## 数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 安装位置              | 可选                              |
| 夹紧类型及作用方向         | 两侧<br>通过弹簧夹紧，通过压缩空气释放           |
| 结构特点              | 倾斜楔块机构                          |
| 派生型               | 一端活塞杆                           |
| 工作压力              | 1 Mpa<br>10 bar                 |
| 释放压力              | 0.3 Mpa<br>3 bar                |
| 待夹紧的圆形材料          | 20 mm                           |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 环境温度              | -10 °C...80 °C                  |
| 静态抓取力             | 2000 N                          |
| 产品重量              | 170 g                           |
| 密封件材料             | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 弹簧材料              | 弹簧钢                             |
| 外壳材料              | 铝<br>阳极氧化                       |
| 夹爪材料              | 黄铜                              |
| 活塞材料              | POM                             |