

吸附式干燥器 LDF-H1-G1/4-24

产品代号: 178516

FESTO

用于生产干燥和干净的气源。



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 设计结构 | 可冷再生型吸收式干燥器 |
| 输入压力 1 | 4 ... 10.5 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 经过滤, 未润滑 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 压力露点 | -40 °C |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 输出空气的纯净度 | 2.2.1 符合 DIN ISO 8573-1标准 |
| 介质温度 | 2 ... 50 °C |
| 环境温度 | 2 ... 50 °C |
| 产品重量 | 5,400 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 外壳的材料信息 | 牙铸锌 |