接近开关
SMPO-8E
订货号: 178563

FESTO



数据表

特性	值
设计	用于 T 型槽
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
材料说明	RoHS 合规
测量原理	磁感式
工作压力	2 bar...8 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
环境温度	-15 °C...60 °C
切换值的重复性	+/-0.2 mm
打开时间	22 ms
关闭时间	52 ms
安装方式	带通孔 带附件 可从槽的上方插入
阀功能	3/2
气动接口	M5
产品重量	11 g
外壳材料	铝 PA 阳极氧化 高合金不锈钢
开关状态指示	光学
防护等级	IP65
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L