

液压缓冲器支架
DADP-ES-G6-12
订货号: 1812471

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大停止力	500 N
最大紧固扭矩	5.9 Nm
产品重量	80 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
限位角架材料	精制铝合金 阳极氧化