

压力表
MA-40-25-G1/4-EN
订货号: 183902

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
符合标准	EN 837-1
压力表公称通径	40
防爆	必须遵守证书中的信息! Ⅰ区 (ATEX) Ⅱ区 (ATEX) 21区 (ATEX) 22区 (ATEX)
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...2.5 Mpa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	2.5
防护等级	IP43
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中, 背面
气动接口	G1/4
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	ABS

特性	值
屏幕材料	PS
外壳颜色	黑色
产品重量	70 g
刻度	双刻度 bar（外部） psi（内刻度）