

低耗气量气枪
LSP-1/4-C
订货号: 184318

FESTO



数据表

特性	值
排气功能	计量吹气
工作压力	0 bar...10 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	120 l/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
声压级	90 dB(A)
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	125 g
气动接口	内螺纹 G1/4
外壳材料	加强型 PA6