

气枪喷嘴  
LPZ-SD  
订货号: 184321

FESTO



数据表

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	80 dB(A)
环境温度	-10 °C...50 °C
气动接口	外螺纹 M12x1.25
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	铝