


电磁阀
MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
订货号: 184512

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	三位五通中封式
驱动方式	电控
宽度	65 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	4100 l/min
工作气口	底座规格 3，符合 ISO 5599-1 标准 G1/2
工作电压	24V DC
工作压力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	14.5 mm
网格尺寸	71 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	按钮式
ISO 规范	356
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
关闭时间	130 ms
打开时间	38 ms
线圈的特性参数	24 V DC: 2.5 W
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...50 °C
环境温度	-10 °C...50 °C
电气接口	M12x1 中心插头
安装方式	带通孔

特性	值
气接口，气口 1	底座规格 3，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 2	底座规格 3，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 3	气路板规格 3 符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 4	底座规格 3，符合 ISO 5599-1 标准
气接口，气口 5	底座规格 3，符合 ISO 5599-1 标准
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝