


隔离板
CPV18-DZPR
订货号: 184543



数据表

特性	值
工作压力	-0.9 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...50 °C
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	25 g
材料说明	RoHS 合规