


角行程驱动器 DRVS-40-90-P

订货号: 1845722

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------------------|
| 规格 | 40 |
| 缓冲角度 | 0.5 deg |
| 摆角 | 0 deg...90 deg |
| 允许的止动半径 | 40 mm |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 结构特点 | 叶片 |
| 位置检测 | 通过接近开关 |
| 派生型 | 中心轴 |
| 工作压力 | 0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar |
| 6 bar 时的最大摆动频率 | 3 Hz |
| 重复精度 | 1 deg |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 洁净室等级 | 6 级, 符合 ISO 14644-1 |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 最大停止力 | 650 N |
| 最大轴向力 | 120 N |
| 最大径向力 | 350 N |
| 6bar 时理论扭矩 | 20 Nm |
| 允许的转动惯量 | 0.035 kgm ² |
| 产品重量 | 1530 g |
| 安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 气动接口 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 驱动轴材料 | 镀镍钢 |
| 密封件材料 | TPE-U(PU) |

| 特性 | 值 |
|------|-------|
| 外壳材料 | 喷漆压铸铝 |