

手控装置
HAB-1/2
订货号: 184588

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	14 mm
安装位置	可选
阀功能	排气元件
工作压力	0 bar...10 bar
标准标称流量, 排气	165 l/min
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...80 °C
环境温度	-20 °C...80 °C
最大紧固扭矩	45 Nm
安装方式	拧入
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	阳极氧化精制铝合金