

插座 MSSD-ZBZC

订货号: 185521

FESTO



数据表

特性	值
海事分类	参见证书
安装方式	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	11 g
电气接口	??
工作电压范围 DC	3 V...36 V
标称工作电压 DC	24 V
允许的电流负载	1 A
标称导线横截面积	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
防护等级	IP50
环境温度	-10 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	PA