


摆动气爪
HGWM-12-EZ-G8
订货号: 185704

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0.5 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.03 mm
最大开角	14 deg
重复精度, 爪手	0.02 mm
爪手夹爪的数量	2
工作模式	单作用 常闭
爪手功能	角型
结构特点	楔形驱动
位置检测	无
工作压力	2 bar...8 bar
爪手的最大工作频率	4 Hz
6 bar 时的最短打开时间	1.7 ms
6 bar 时的最短关闭时间	2.8 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 °C...60 °C
弹簧返回力矩	1.5 Ncm
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时, 张开总抓取扭矩	76 Ncm
转动惯量	215.4 kgcm ²
外部抓手指的转动惯量	560 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	20 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	40 Ncm
抓手最大扭矩 My, 静态	40 Ncm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	40 Ncm
每个外部爪手夹爪的最大质量	1000 g
产品重量	45 g
安装方式	夹紧
气动接口	M3
端盖材料	POM

特性	值
外壳材料	高合金不锈钢
爪手夹爪材料	高合金钢