


气源处理装置组合

LFR-1/4-D-MINI-KD-A

订货号: 185746

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	开关阀 带压力表的过滤减压阀 安全启动阀
最大冷凝容积	22 cm^3
保护罩	金属保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.3 Mpa...1.2 Mpa 3 bar...12 bar 43.5 psi...174 psi
压力调节范围 MPa	0.25 Mpa...1.2 Mpa
压力调节范围	2.5 bar...12 bar
压力调节范围 psi	36.25 psi...174 psi
最大压力迟滞	0.015 Mpa 0.15 bar 2.175 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	730 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	900 g
安装方式	要么： 管式安装 带附件

特性	值
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC