


气源处理装置组合  
LFR-1/2-D-MIDI-KG  
订货号: 185787

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 规格                      | Midi                                                      |
| 系列                      | D                                                         |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄                                                   |
| 安装位置                    | 垂直 +/-5°                                                  |
| 过滤等级                    | 40 µm                                                     |
| 冷凝水排放装置                 | 手动旋转                                                      |
| 结构特点                    | 分支模块<br>压力开关<br>开关阀<br>带压力表的过滤减压阀<br>安全启动阀                |
| 最大冷凝容积                  | 43 cm³                                                    |
| 保护罩                     | 金属保护罩                                                     |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                                      |
| 工作压力                    | 0.3 Mpa...1.6 Mpa<br>3 bar...16 bar<br>43.5 psi...232 psi |
| 压力调节范围 MPa              | 0.25 Mpa...1.2 Mpa                                        |
| 压力调节范围                  | 2.5 bar...12 bar                                          |
| 压力调节范围 psi              | 36.25 psi...174 psi                                       |
| 最大压力迟滞                  | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                            |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1740 l/min                                                |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体                    |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                               |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| 输出口空气纯净度等级              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性气体                   |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 产品重量                    | 3400 g                                                    |

| 特性       | 值                  |
|----------|--------------------|
| 安装方式     | 管式安装<br>带附件<br>要么： |
| 气接口，气口 1 | G1/2               |
| 气接口，气口 2 | G1/2               |
| 外壳材料     | 压铸锌                |
| 碗罩材料     | PC                 |