


气源处理装置组合  
FRC-3/8-D-MIDI-KA-A  
订货号: 185798

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 规格                      | Midi                                                    |
| 系列                      | D                                                       |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄                                                 |
| 安装位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                                        |
| 过滤等级                    | 40 $\mu\text{m}$                                        |
| 冷凝水排放装置                 | 全自动                                                     |
| 结构特点                    | 分支模块<br>带压力表的过滤减压阀<br>标准比例油雾器                           |
| 最大冷凝容积                  | 43 $\text{cm}^3$                                        |
| 保护罩                     | 金属保护罩                                                   |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                                    |
| 工作压力                    | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi |
| 压力调节范围 MPa              | 0.05 Mpa...1.2 Mpa                                      |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...12 bar                                        |
| 压力调节范围 psi              | 7.25 psi...174 psi                                      |
| 最大压力迟滞                  | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                          |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 2100 l/min                                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体                  |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 输出口空气纯净度等级              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性气体                 |
| 介质温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$             |
| 环境温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$             |
| 产品重量                    | 2400 g                                                  |
| 安装方式                    | 管式安装<br>带附件<br>要么：                                      |

| 特性        | 值    |
|-----------|------|
| 气接口, 气口 1 | G3/8 |
| 气接口, 气口 2 | G3/8 |
| 外壳材料      | 压铸锌  |
| 碗罩材料      | PC   |