



真空发生器
CPV18-M1H-V140-1/4
订货号: 185874



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	1.4 mm
安装位置	可选
喷射器特征	高真空度
工作压力	3 bar...8 bar
最大真空度	85 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	227 g
电气接口	插头
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	底座
气接口，气口 3	底座
真空接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝