



真空发生器 CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4

订货号: 185877

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	1.4 mm
安装位置	可选
喷射器特征	高真空度
工作压力	2 bar...10 bar
最大真空度	85 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	264 g
电气接口	插头
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	底座
气接口, 气口 3	底座
真空接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝