


超精细过滤器  
LFMA-1/4-D-MIDI-A  
订货号: 186470

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                        |
|---------------------|------------------------------------------|
| 系列                  | D                                        |
| 规格                  | Midi                                     |
| 结构特点                | 纤维过滤器                                    |
| 过滤等级                | 0.01 µm                                  |
| 冷凝水排放装置             | 全自动                                      |
| 工作压力                | 2 bar...12 bar                           |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性气体 |
| 输出口空气纯净度等级          | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>惰性气体 |
| 洁净空气等级的最大标准流量       | 740 l/min                                |
| 洁净空气等级的最小标准流量       | 240 l/min                                |
| 过滤效率                | 99.9999 %                                |
| 保护罩                 | 金属保护罩                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 介质温度                | 1.5 °C...60 °C                           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 残余含油量               | 0.01 mg/m³                               |
| 安装方式                | 管式安装<br>带附件<br>要么:                       |
| 安装位置                | 垂直 +/-5°                                 |
| 气接口, 气口 1           | G1/4                                     |
| 气接口, 气口 2           | G1/4                                     |
| 外壳材料                | 压铸锌                                      |
| 过滤器材料               | 硼硅酸盐纤维                                   |
| 碗罩材料                | PC                                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                                  |