

开关阀  
HEE-1/2-D-MAXI-24  
订货号: 186518

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 结构特点                    | 活塞闸阀                                    |
| 驱动方式                    | 电控                                      |
| 密封原理                    | 软密封                                     |
| 排气功能                    | 不带节流选项                                  |
| 手控装置                    | 锁定式                                     |
| 复位类型                    | 弹簧复位                                    |
| 先导类型                    | 先导驱动                                    |
| 阀功能                     | 两位三通，常闭，单稳态                             |
| 工作压力                    | 0.25 Mpa...1.6 Mpa<br>2.5 bar...16 bar  |
| 搭接                      | 正重叠                                     |
| C 值                     | 24.2 l/sbar                             |
| b 值                     | 0.3                                     |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 5600 l/min                              |
| 持续通电率                   | 100%                                    |
| 线圈的特性参数                 | 24 V DC: 2.5 W                          |
| 允许的电压波动                 | +/- 10 %                                |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 安装方式                    | 管式安装<br>带附件                             |
| 安装位置                    | 可选                                      |
| 流向                      | 不可逆                                     |
| 产品重量                    | 800 g                                   |
| 气接口，气口 1                | G1/2                                    |
| 气接口，气口 2                | G1/2                                    |

| 特性         | 值                                        |
|------------|------------------------------------------|
| 气接口, 气口 3  | G3/8                                     |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 电气接口       | 类型 C<br>插头<br>符合 DIN EN 175301-803 标准    |
| 密封件材料      | NBR                                      |
| 外壳材料       | 压铸铝                                      |