

插头 SEA-GS-11-DUO

订货号: 18779

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------------------|
| 基于标准 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 安装方式 | 通过螺纹套管 |
| 安装位置 | 可选 |
| 产品重量 | 24 g |
| 电气接口 | 4 针 类型 A M12x1 直列式插头/螺纹端子 |
| 工作电压范围 DC | 250 V |
| 工作电压范围 AC | 250 V |
| 40°C 时的额定电流 | 4 A |
| 抗电涌性 | 2.5 kV |
| 电缆接头 | Pg11 |
| 允许的电缆直径 | 2 x 3 mm 或 2 x 5 mm |
| 接口横截面 | 0.75 mm ² |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -40 °C...85 °C |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟低电压指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国电气设备相关规定 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 外壳材料 | PBT |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 管接螺母材料 | PBT |
| 电触头材料 | 黄铜 带青铜涂层 |