

# 电缆插座 ASI-SD-FK

订货号: 18785

FESTO



## 数据表

特性	值
安装方式	带通孔
安装位置	可选
产品重量	6.8 g
电气接口	2 针 直列式插座
工作电压范围 DC	75 V
工作电压范围 AC	60 V
允许的电流负载	3 A
接口横截面	1.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65
带移动电缆的环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-30 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
电触头材料	青铜