

直行程驱动器 SLG-12- -

订货号: 187855

FESTO



数据表

特性	值
行程	100 mm...700 mm
活塞直径	12 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫 液压缓冲器，稳定的特性曲线
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
中间位置的最大数量	4
联轴器设计	正向锁定（槽）
位置检测	通过接近开关
派生型	拉动
工作压力	2 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值，返回行程	68 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	68 N
每 10 mm 行程的额外移动质量	18 g
备用接口	查看产品图纸
气动接口	M3
盖子材料	POM
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	铝 阳极氧化