


电缆分配器  
ASI-KVT-FK  
订货号: 18786

FESTO



数据表

| 特性                | 值                   |
|-------------------|---------------------|
| 安装方式              | 带通孔                 |
| 安装位置              | 可选                  |
| 产品重量              | 7.2 g               |
| 工作电压范围 DC         | 75 V                |
| 工作电压范围 AC         | 60 V                |
| 允许的电流负载           | 3 A                 |
| 接口横截面             | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 防护等级              | IP65                |
| 带移动电缆的环境温度        | -5 °C...50 °C       |
| 储存温度              | -30 °C...85 °C      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L      |
| 外壳材料              | PA                  |
| 电触头材料             | 青铜                  |