

电缆插座
ASI-SD-PG-M12
订货号: 18789

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过管接螺母安装
安装位置	可选
产品重量	27.6 g
电气接口	4 针 直列式插座 螺纹端子
工作电压范围 AC	125 V
允许的电流负载	3 A
电缆接头	Pg 9
接口横截面	0.75 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-40 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	镀镍
电触头材料	青铜