

插座 MSSD-EB-M12-MONO

订货号: 188024

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
开关位置指示器	LED
安装方式	通过 M2.5 中央螺丝安装在电磁阀上
产品重量	13.18 g
电气接口 1	插座, 符合 EN 175301-803 标准, C 型
电气接口 2	直列式插头, M12x1, 2 针, A 编码
工作电压范围 DC	12 V...24 V
标称工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	12 V...24 V
允许的电流负载	0.12 A
抗电涌性	2.5 kV
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	透明
螺丝紧固锁的材料	镀镍钢
密封件材料	HNBR NBR
电触头材料	镀银铜合金 镀金黄铜