

真空吸盘
ESG-4
订货号: 189168

FESTO



数据表

特性	值
真空吸盘直径	4 mm
安装位置	垂直
特征	抗静电
结构特点	真空口位于顶部 真空口位于侧面 带高度补偿器 带长型高度补偿器
与吸盘支座关联	规格 1
真空吸盘形状	圆形，扁平
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
环境温度	-30 °C...200 °C
真空接口	M3 M10x1 QS-4 PK-3
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	BR FPM NBR PUR VMQ (硅)