

真空吸盘
ESG-200
订货号: 189181

FESTO



数据表

特性	值
真空吸盘直径	200 mm
安装位置	垂直
结构特点	真空口位于顶部 真空口位于侧面 带高度补偿器 带长型高度补偿器
与吸盘支座关联	规格 6
真空吸盘形状	圆形，扁平
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
环境温度	-30 °C...200 °C
真空接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	FPM NBR PUR VMQ (硅)