

真空吸盘支架
ESH-HA-1-QS
订货号: 189193

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3 mm
体积	0.239 cm³
安装位置	可选
结构特点	真空口位于顶部
与吸盘支座关联	规格 1
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	6 g
安装方式	通过锁紧螺母
真空吸盘安装	直径 3 mm
真空接口	QS-4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
支架材料	铝 镀镍黄铜 POM 回火钢 高合金钢