

真空吸盘支架  
ESH-HCL-4-QS  
订货号: 189229

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 吸盘支座的高度补偿器          | 20 mm                           |
| 公称通径                | 3.4 mm                          |
| 体积                  | 1.78 cm <sup>3</sup>            |
| 安装位置                | 垂直                              |
| 结构特点                | 真空口位于顶部<br>带高度补偿器               |
| 与吸盘支座关联             | 规格 4                            |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                  |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                    |
| 产品重量                | 47 g                            |
| 安装方式                | 通过锁紧螺母                          |
| 真空吸盘安装              | M6                              |
| 真空接口                | QS-6                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |
| 密封件材料               | NBR<br>钢                        |
| 支架材料                | 铝<br>镀镍黄铜<br>POM<br>回火钢<br>高合金钢 |