

真空吸盘支架
ESH-HD-3-PK
订货号: 189238

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	6 mm
公称通径	3 mm
体积	0.343 cm³
安装位置	垂直
结构特点	真空口位于侧面 带高度补偿器
与吸盘支座关联	规格 3
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	44 g
安装方式	通过锁紧螺母
真空吸盘安装	M4
真空接口	PK-4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR 钢
支架材料	铝 镀镍黄铜 POM 回火钢 高合金钢