

# 真空吸盘支架 ESH-HDL-1-PK

订货号: 189244

FESTO



## 数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	10 mm
公称通径	1.9 mm
体积	0.15 cm <sup>3</sup>
安装位置	垂直
结构特点	真空口位于侧面 带高度补偿器
与吸盘支座关联	规格 1
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	28 g
安装方式	通过锁紧螺母
真空吸盘安装	直径 3 mm
真空接口	PK-3
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR 钢
支架材料	铝 镀镍黄铜 POM 回火钢 高合金钢