

真空吸盘支架 ESH-HE-3-G1/8

订货号: 189255

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3 mm
体积	0.106 cm ³
安装位置	可选
结构特点	真空口位于顶部
与吸盘支座关联	规格 3
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	11 g
安装方式	通过外螺纹 通过真空口
真空吸盘安装	M4
真空接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	精制铝合金 NBR POM 钢
支架材料	回火钢