

真空吸盘支架
ESH-HF-4-M14X1
订货号: 189263

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	6 mm
公称通径	4 mm
体积	0.655 cm³
安装位置	垂直
结构特点	真空口位于顶部 带高度补偿器
与吸盘支座关联	规格 4
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	52 g
安装方式	通过外螺纹 通过真空口
真空吸盘安装	M6
真空接口	M14x1
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR POM
支架材料	回火钢