

真空吸盘
ESS-200-SN
订货号: 189330

FESTO



数据表

特性	值
最小工件半径	680 mm
公称通径	10 mm
真空吸盘直径	200 mm
真空吸盘容积	245.454 cm ³
接口位置	顶部
安装位置	可选
与吸盘支座关联	规格 6
真空吸盘形状	圆形, 扁平
工作压力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-70 kPa -10.15 psi
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-10 °C...70 °C
额定工作压力时的保持力	1610 N
标称工作压力下的侧向力	850 N
产品重量	1198 g
安装方式	通过真空口
真空接口	M20x2
颜色	黑色
肖氏硬度	50 +/- 5
旋入螺钉的材料	NBR 镀镍钢 镀锌镀铬钢
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	NBR