

完整真空吸盘 ESS-10X30-ON

订货号: 189414

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 公称通径 | 2.5 mm |
| 真空吸盘尺寸 | 10x30 mm |
| 真空吸盘容积 | 0.35 cm ³ |
| 接口位置 | 顶部 |
| 安装位置 | 可选 |
| 与吸盘支座关联 | 规格 4 |
| 真空吸盘形状 | 椭圆形, 扁平状 |
| 工作压力 | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力 | -70 kPa -10.15 psi |
| 标称工作压力 | -0.7 bar |
| 工作介质 | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -10 °C...70 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 15.2 N |
| 标称工作压力下的水平侧向力 | 23 N |
| 标称工作压力下的垂直侧向力 | 16 N |
| 产品重量 | 2.9 g |
| 安装方式 | 通过真空口 |
| 真空接口 | M6 |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | 50 +/- 5 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 真空吸盘材料 | NBR |