


气源模块
VABF-C8-12-P3A5-QX
订货号: 1894888

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	8 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	13.8 g
气接口，气口 1	为压簧准备
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺