

消声器
UOS-1-LF
订货号: 1901207

FESTO



数据表

特性	值
旋入螺钉上的密封件类型	无密封件
安装位置	可选
结构特点	开放式消声器
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [---:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	75 dB(A)
环境温度	-10 °C...50 °C
安装方式	通过外螺纹
产品重量	157.9 g
气动接口	G1
液压缓冲器插件的材料	PE
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金