

单向阀
HA-1/8-QS-5/16-U

订货号: 190851

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 阀功能 | 止回功能 |
| 气接口, 气口 1 | 1/8 NPT |
| 气接口, 气口 2 | QS-5/16 |
| 安装方式 | 拧入 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 331 l/min |
| 工作压力 | -1 bar...10 bar |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 外壳材料 | 黄铜 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| 最小差压, 打开 | 0.1 bar |
| 最小差压, 关闭 | 0.2 bar |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 22 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |