

不带接头的真空吸盘
ESV-40-SS

订货号: 190991

FESTO



数据表

特性	值
最小工件半径	230 mm
真空吸盘直径	40 mm
真空吸盘容积	1.566 cm ³
接口位置	顶部
安装位置	可选
真空吸盘形状	圆形，扁平
工作压力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-70 kPa -10.15 psi
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-30 °C...180 °C
额定工作压力时的保持力	69.6 N
产品重量	7.4 g
颜色	透明
肖氏硬度	50 +/- 5
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	VMQ（硅）